

OMC 之星國際認證

透明凝膠延甲&軟管膠延甲



認證現場操作時間 (30 分鐘)

左手 5 指 透明凝膠延甲 (紙模延甲)

右手 5 指 軟管膠延甲 (甲模延甲)

※可事先完成 70%

※ 現場操作 30% (左右手各預留 2 指現場操作完成)

注意事項:

1. 只限用透明凝膠與透明軟管膠來完成。
2. 甲面等前置作業(請於認證前事先處理好)。
3. 可使用塑型棒、塑型夾、磨甲機。
4. 需戴口罩著工作服(以黑色為主)。
5. 真人模特兒(男女不限)模特兒指甲長度須修剪短於 0.2 公分
6. 紙模(可事先剪裁好架接於手指)。
7. 軟管膠專用甲模尺寸請事先備好。
8. 指型限定為「標準方型」至微笑線起延長 0.5cm~1cm 內
9. 不可使用指緣油。

評分規則&標準:

1. 技巧 50% (長度一致.C 弧度.側直線.指緣平整度)
2. 整體一致性:50%